



KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 33,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236603 33,5
GTIN	4047109203129
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymės tolerancija: D – 0,1 / + 0,3

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Pastaba:

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
ABS® koto Ø D _s	63 mm
Naudingasis ilgis L ₁	136 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 110408 38-...
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	33,5
Iškyšos ilgis L _A	176 mm

Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4xD
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP	239652 15IP
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP1	239652 15IP1