

 KOMET**KOMET® rupiojo apdirbimo peilis Forma g, Tipas: B06L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	240074 B06L
GTIN	4047109017832
Produktų klasė	24H

Aprašymas**Modelis:**

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergalėti.

Dydžiai su papildoma raide **L = prailgintas kotas.**

Įrankio medžiaga:

HSS/Co10 – sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.

Ašmenys: HSS Co 10

Ištekinimo gylis: 90 mm

kiaurymėms, kurių Ø nuo: 14 mm

Bendras ilgis: 125 mm

Koto Ø: 10 mm

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo	14 mm
Tipas	B06L
Bendras ilgis	125 mm
Ištekinimo gylis	90 mm
Koto Ø	10 mm
Ašmenys	HSS Co 10
Produkto rūšis	Tekinimas

