

Garant**Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320649 5
GTIN	4069515008341
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- Lengva konstrukcija su plonu korpusu.
- Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą spindulinį mušimą.
- Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- MK kotas užgrūdintas ir nušlifuotas.

Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.

Ypač plona, cilindrinė antgalio geometrija, užtikrinanti maksimalų prieinamumą prie plokščio paviršiaus.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Nedidelių detalių apdirbimui visų tipų tekinimo staklėmis.

Ypač tinkama net ir mažesniems išoriniams sriegiams tiesiai prie plokščio paviršiaus formuoti (paliekant vietos sriegikliui). Leidžia užveržti vidinius (įgilintus) centrus.

Techninis aprašymas

Viršūnės ilgis C	49 mm
Darbinės dalies ilgis B	119 mm
tekinamo ruošinio masė	1380 kg

Duomenų lapai

mažiausia viršūnė Ø 60° A1	12 mm
Viršūnės ilgis C1	26 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys