


Garant

Keičiama tekimo plokštelė CCGW 060202 FN, MKD



Užsakymo data

Užsakymo numeris	265899 NU
GTIN	4069515008389
Produktų klasė	21L

Aprašymas

Modelis:

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Universalus nuožulnumas (NU) visiems spalvotiesiems metalams ir sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir kt.).

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master Eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvų laikiklius.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Ašmenys	MKD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGW 060202 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma	NU
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 1400 m/min
Rūšis	MKD
Pastūma f	0,005 - 0,2 mm/aps,
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui