

 KOMET**KOMET® vidinio sriegio peilis, dešininis sriegis Forma 60° (metrinis), Tipas: B03****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	240084 B03
GTIN	4047109016934
Produktų klasė	24H

Aprašymas**Modelis:**

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergalėti.

Dydžiai su papildoma raide **L = prailgintas kotas.**

Įrankio medžiaga:

HSS/Co10 – sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo	7 mm
kai žingsnis iki	1,5 mm
Tipas	B03
Ištekinimo gylis	26 mm
Bendras ilgis	65 mm
Koto Ø	8 mm
Ašmenys	HSS Co 10
Produkto rūšis	Tekinimas

