

Garant**Keičiama tekimo plokštelė VBGW 110302 FN, MKD****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	266001 NU
GTIN	4069515008532
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master Eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvų laikiklius.

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Rūšis	MKD
Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGW 110302 FN
Pastūma f	0,005 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 1400 m/min
Ašmenys	MKD
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo briaunų forma	NU
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui