



Spindulinė keič. plokštelė 12° HSS-Co5, H7, Spindulys: R2,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	240030 R2,5
GTIN	2050001099402
Produktų klasė	29W

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių šlifluotos ir turi po 4 vienodus spindulius. Pjovimo briaunos užgalastos, su drožlialaužiu – geriausiai pjauna visu spinduliu.

Priekinis kampas 12° tinka įvairiems darbams.

Paskirtis:

Išorinių spindulių suformavimui ant detalių briaunų.

Techninis aprašymas

Spindulys R ₁	R2,5
Ašmenys	HSS Co 5
Produkto rūšis	Tekinimas