



Laikiklis M-Drill, Kotas: MK2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080750 MK2
GTIN	4069515008570
Produktų klasė	BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

M-Drill griebtuvai turi aliuminio aušinimo žiedą su kiaurymėmis, kad efektyviai išsklaidytų srautinio gręžimo metu susidarančią šilumą. Tai reiškia, kad į staklių veleną nepatenka šiluma.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktai Nr. 309680 25.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	76 mm
Išorinis Ø D	42 mm
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
ER užveržimo raktas	25

Duomenų lapai

skirta ER cangėms	25
Atsarginė ER užveržimo veržlė	25
Produkto rūšis	Įspraustinė