



Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša) Uni, Sriegis: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080751 M12
GTIN	4069515008662
Produktų klasė	BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša).

Paskirtis:

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

Koto Ø	12 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	2000 min ⁻¹
Kiaurymės Ø	10,9 mm

Duomenų lapai

rekomenduojama galia	1,9 kW
medžiagos storis	0,7 - 2,5 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas