

**Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša) Uni, Sriegis: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080751 M6
GTIN	4069515008631
Produktų klasė	BAW

**Aprašymas****Modelis:**

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša).

**Paskirtis:**

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

**Tinka:**

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

**Techninis aprašymas**

medžiagos storis	0,7 - 2,5 mm
Koto Ø	8 mm
rekomenduojama galia	1,3 kW

## Duomenų lapai

rekomenduojamas sūkių skaičius	2500 min <sup>-1</sup>
Kiaurymės Ø	5,3 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas