



Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša) Inox, Sriegis: M5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080752 M5
GTIN	4069515008679
Produktų klasė	BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Terminis grąžtas (su iškyša), skirtas naudoti nerūdijančio plieno medžiagose.

Paskirtis:

Ypač tinka nerūdijančiajam plienui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

medžiagos storis	0,7 - 1 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	2600 min ⁻¹
rekomenduojama galia	1 kW

Duomenų lapai

Kiaurymės Ø	4,6 mm
Koto Ø	6 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas