



Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos) Uni, Sriegis: M3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080753 M3
GTIN	4069515008709
Produktų klasė	BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos).

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

Koto Ø	6 mm
Kiaurymės Ø	2,7 mm
sriegiams M	M3

Duomenų lapai

rekomenduojama galia	0,7 kW
medžiagos storis	0,7 - 2,5 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Terminis grąžtas