



Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša) Inox, Sriegis: M8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080752 M8
GTIN	4069515008693
Produktų klasė	BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Terminis grąžtas (su iškyša), skirtas naudoti nerūdijančio plieno medžiagose.

Paskirtis:

Ypač tinka nerūdijančiajam plienui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

rekomenduojama galia	1,5 kW
medžiagos storis	0,7 - 1 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	2300 min ⁻¹

Duomenų lapai

Kiaurymės Ø	7,4 mm
Koto Ø	8 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas