



Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos) Uni, Sriegis: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080753 M10
GTIN	4069515008754
Produktų klasė	BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos).

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

Koto Ø	10 mm
Kiaurymės Ø	9,2 mm
rekomenduojama galia	1,7 kW

Duomenų lapai

sriegiams M	M10
rekomenduojamas sūkių skaičius	2100 min ⁻¹
medžiagos storis	0,7 - 2,5 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas