

**Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos) Inox, Sriegis: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080754 M8
GTIN	4069515008792
Produktų klasė	BAW

Aprašymas**Modelis:**

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos), skirtas naudoti nerūdijančio plieno medžiagose. Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Ypač tinka nerūdijančiajam plienui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

rekomenduojama galia	1,5 kW
Kiaurymės Ø	7,4 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	2300 min ⁻¹

Duomenų lapai

medžiagos storis	0,7 - 1 mm
Koto Ø	8 mm
sriegiams M	M8
Produkto rūšis	Terminis gražtas