



Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša), ilgas Inox, Sriegis: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080755 M6
GTIN	4069515008839
Produktų klasė	BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša).

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

rekomenduojama galia	1,3 kW
Koto Ø	8 mm
Kiaurymės Ø	5,3 mm

Duomenų lapai

medžiagos storis	0,7 - 4 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	2500 min ⁻¹
Produkto rūšis	Terminis grąžtas