

**Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša), ilgas Inox, Sriegis: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080755 M12
GTIN	4069515008860
Produktų klasė	BAW

**Aprašymas****Modelis:**

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša).

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

**Paskirtis:**

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

**Tinka:**

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

**Techninis aprašymas**

rekomenduojama galia	1,9 kW
medžiagos storis	0,7 - 4 mm
Kiaurymės Ø	10,9 mm

## Duomenų lapai

rekomenduojamas sūkių skaičius	2000 min <sup>-1</sup>
Koto Ø	12 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas