



Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša), ilgas Inox, Sriegis: M5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080755 M5
GTIN	4069515008822
Produktų klasė	BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliuose gręžimo staklėse.

Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša).

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

medžiagos storis	0,7 - 4 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	2600 min ⁻¹
Kiaurymės Ø	4,5 mm

Duomenų lapai

Koto Ø	6 mm
rekomenduojama galia	1 kW
Produkto rūšis	Terminis grąžtas