



Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos) ilgas Inox, Sriegis: M8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080758 M8
GTIN	4069515008990
Produktų klasė	BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos), skirtas naudoti nerūdijančio plieno medžiagose. Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Ypač tinka nerūdijančiajam plienui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

rekomenduojama galia	1,5 kW
rekomenduojamas sūkių skaičius	2300 min ⁻¹
Koto Ø	8 mm

Duomenų lapai

sriegiams M	M8
Kiaurymės Ø	7,4 mm
medžiagos storis	0,7 - 3 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas