



Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos), ilgas Uni, Sriegis: M4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080757 M4
GTIN	4069515008914
Produktų klasė	BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos).

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

medžiagos storis	0,7 - 4 mm
Kiaurymės Ø	3,7 mm
rekomenduojama galia	0,8 kW

Duomenų lapai

Koto Ø	6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	2700 min ⁻¹
sriegiams M	M4
Produkto rūšis	Terminis grąžtas