



Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos), ilgas Uni, Sriegis: M5



Užsakymo data

Užsakymo numeris

080757 M5

GTIN

4069515008921

Produktų klasė

BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliuose gręžimo staklėse.

Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos).

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

medžiagos storis

0,7 - 4 mm

Kiaurymės Ø

4,5 mm

Koto Ø

6 mm

rekomenduojamas sūkių skaičius	2600 min ⁻¹
sriegiams M	M5
rekomenduojama galia	1 kW
Produkto rūšis	Terminis grąžtas