



Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos) ilgas Inox, Sriegis: M5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080758 M5
GTIN	4069515008976
Produktų klasė	BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos), skirtas naudoti nerūdijančio plieno medžiagose. Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Ypač tinka nerūdijančiajam plienui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	4,5 mm
Koto Ø	6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	2600 min ⁻¹

Duomenų lapai

rekomenduojama galia	1 kW
sriegiams M	M5
medžiagos storis	0,7 - 3 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas