



Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos), ilgas Uni, Sriegis: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080757 M12
GTIN	4069515008969
Produktų klasė	BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos).

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	10,9 mm
medžiagos storis	0,7 - 4 mm
rekomenduojama galia	1,9 kW

Duomenų lapai

rekomenduojamas sūkių skaičius	2000 min ⁻¹
sriegiams M	M12
Koto Ø	12 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas