



Rantymo ratuko laikiklis Universalus ilgas tekinimas, Koto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290015 10
GTIN	
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaištis dar didesniai patvarumui.

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

- Minimalus spaudimas sumažina apkrovą įrankiui ir staklėms.
- Sinchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rifliavimo ratukų laikikliai ir centro aukštis.

Techninis aprašymas

kai rifliavimo plotis b	4 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	10 mm
Kaištis	299910 6
Darbinės ribos	0 - 12,5 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	4 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR45°
kai rifliavimo profilis	RAA 1×AA
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR45°
kai rifliavimo profilis	RBL 2×BR
kai rifliavimo profilis	RBR 2×BL

Produkto rūšis

Rantytuvas