

bimos

ESD balninė kėdė, Sėdynės spalva: ESD



Užsakymo data

Užsakymo numeris	972720 ESD
GTIN	4016849994727
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Universali ESD kėdė su ratukais. ESD dirbtinės odos užvalkalą galima skalbti ir yra atsparus dezinfekcijos priemonėms. Intuityvi 3D sėdynės dinamika užtikrina ergonomišką sėdėseną ir palaiko stuburą natūralioje „S“ padėtyje. 3 lygių apmušalų putplastis optimaliai paskirsto spaudimą ir užtikrina patogų sėdėjimą. Apmušalai be siūlų ir raukšlių. Sėdynės aukštis 540 - 800 mm. Aliumininės kojų atramos Ø 540 mm. Ypač dideli, tolygiai važiuojantys ESD ratukai Ø 65 mm.

Standartas:

DIN 61340-5-1

Techninis aprašymas

Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Svoris	8,5 kg
Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	540 mm

Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	540 - 800 mm
Produkto rūšis	ESD balninė kėdė