


KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5×D, Ø DC m7: 15mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	236604 15
GTIN	4047109206458
Produktų klasė	24P

Aprašymas
Modelis:
Kiaurymės tolerancija: D – 0,1 / + 0,35

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Rekomendacija:
Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Pastaba:

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 040204 10-...
ABS® koto Ø D _s	50 mm
Naudingasis ilgis L ₁	75 mm
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	15

Coliniamis Ø	19/32 in
Iškyšos ilgis L _A	103 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 5IP1	239652 5IP1
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,38 Nm	211750 0,38
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 5IP	674252 5IP