

 KOMET**KOMET® rupiojo apdirbimo peilis Forma g, Tipas: B01****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	240074 B01
GTIN	4047109016415
Produktų klasė	24H

Aprašymas**Modelis:**

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergalėti.

Dydžiai su papildoma raide **L = prailgintas kotas.**

Įrankio medžiaga:

HSS/Co10 – sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.

Ašmenys: HSS Co 10

Ištekimo gylis: 20 mm

kiaurymėms, kurių Ø nuo: 3 mm

Bendras ilgis: 60 mm

Koto Ø: 8 mm

Techninis aprašymas

Ištekimo gylis	20 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo	3 mm
Bendras ilgis	60 mm
Tipas	B01
Koto Ø	8 mm
Ašmenys	HSS Co 10
Produkto rūšis	Tekinimas

