

**KOMET® nupjovimo peilis HSS-Co5, Tipas: A00****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	240014 A00
GTIN	4047109015586
Produktų klasė	24H

Aprašymas

KOMET® nupjovimo peilis HSS-Co5 A00 Aukštis h: 8 mm
Plotis b: 2,2 mm
Bendras ilgis L: 75 mm

Techninis aprašymas

Tipas	A00
Aukštis h	8 mm
Plotis b	2,2 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Ašmenys	HSS Co 5
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertaukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		

pertraukiamas	tinka
sausasis	tinka