



KOMET® kampinis peilis Forma f, Tipas: B05



Užsakymo data

Užsakymo numeris	240078 B05
GTIN	4047109016316
Produktų klasė	24H

Aprašymas

Modelis:

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergalėti.

Dydžiai su papildoma raide **L = prailgintas kotas**.

Įrankio medžiaga:

HSS/Co10 – sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.

Ašmenys: HSS Co 10

Ištekinimo gylis: 50 mm

kiaurymėms, kurių Ø nuo: 12 mm

Bendras ilgis: 80 mm

Koto Ø: 8 mm

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo	12 mm
Bendras ilgis	80 mm
Ištekinimo gylis	50 mm
Tipas	B05
Koto Ø	8 mm
Ašmenys	HSS Co 10
Produkto rūšis	Tekinimas

