

Garant**GARANT Uni Hero VHM grąžtas cilindrinis kotu DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC h7: 4,3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122700 4,3
GTIN	4069515010184
Produktų klasė	13M

Aprašymas**Modelis:**

Didžiausias universalumas ir ekonomiškumas viename įrankyje. **Tvirta įrankių konstrukcija** ir **išgaubta išlenkta pjovimo briauna** užtikrina optimalų įrankio stabilumą ir lūžimo savybes audojant įvairias medžiagas. **Speciali drožlialaužių geometrija** ir **poliruoti drožlių grioveliai** užtikrina idealų drožlių šalinimą ir aukščiausią proceso saugumą. **Itin lygi TiAlSiN danga** veiksmingai mažina susidėvėjimą ir drožlių susidarymą.

Pastaba:

Drožlialaužio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122701**.

Formą **HE**: užsakyti su **Nr. 122700** ir **12900HE**.

Prekės su kainomis skliausteliuose: Skirtingas pristatymo laikas ir minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	6 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	29,6 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	36 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	4,3 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,12 mm/aps,

Norma	DIN 6537 L
Bendras ilgis L	74 mm
Serija	Uni
Danga	TiAlSiN
Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	oranžinė
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	190 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
Uni	tinka		

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka

~~Oras~~

~~ribotai tinka~~

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/122700-4,3>