

**Garant****GARANT Uni Hero VHM grąžtas cilindrinis kotu DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC h7: 4mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122700 4      |
| GTIN             | 4069515010153 |
| Produktų klasė   | 13M           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Didžiausias universalumas ir ekonomiškumas** viename įrankyje. **Tvirta įrankių konstrukcija** ir **išgaubta išlenkta pjovimo briauna** užtikrina optimalų įrankio stabilumą ir lūžimo savybes audojant įvairias medžiagas. **Speciali drožlialaužių geometrija** ir **poliruoti drožlių grioveliai** užtikrina idealų drožlių šalinimą ir aukščiausią proceso saugumą. **Itin lygi TiAlSiN danga** veiksmingai mažina susidėvėjimą ir drožlių susidarymą.

**Pastaba:**

Drožlialaužio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122701**.

Formą **HE**: užsakyti su **Nr. 122700** ir **12900HE**.

Prekės su kainomis skliausteliuose: Skirtingas pristatymo laikas ir minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.

**Techninis aprašymas**

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$ | 30 mm        |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                   | 36 mm        |
| Koto Ø $D_s$                                   | 6 mm         |
| Bendras ilgis L                                | 74 mm        |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                     | 2            |
| Nominalusis Ø $D_c$                            | 4 mm         |
| Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$      | 0,11 mm/aps, |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Norma                     | DIN 6537 L         |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7                 |
| Serija                    | Uni                |
| Danga                     | TiAlSiN            |
| Ašmenys                   | VHM                |
| Modelis                   | 6×D                |
| Smailas kampas            | 140 laipsniai      |
| Kotas                     | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas         | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika          | HPC                |
| Pusiau standartinis       | taip               |
| Spalvinis žymėjimas       | oranžinė           |
| Produkto rūšis            | Spiralinis grąžtas |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | ribotai tinka | 190 m/min      | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | tinka         | 200 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 160 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 150 m/min      | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 140 m/min      | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 110 m/min      | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 90 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 90 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 80 m/min       | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | tinka         | 40 m/min       | S         |
| Ketus (G)                       | tinka         | 130 m/min      | K         |
| Uni                             | tinka         |                |           |

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka

~~Oras~~

~~ribotai tinka~~

**Tinkami produktai**

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/122700-4>