



LED kišeninis prožektorius C serija, Tipas: C7R



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081447 C7R
GTIN	4058205038317
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1x Li-Ion baterija tipas 18650 3,7 V, 1x Floating Charge sistema, 1x dirželiu, 1x kuponu diržo krepšiui.

Pastaba:

2+5 metų garantija registruojantis svetainėje www.ledlenser.com.

Savo gaminiams suteikiame gamintojo garantiją, išskyrus atvejus, kai toliau nurodyta kitaip

- **septynių metų, jei produktas užregistruotas internetu per 12 savaičių nuo pirkimo datos**
- **dviejų metų, jei registracija internetu nevykdoma arba nevykdoma laiku; tinkamam įkraunamų baterijų (akumuliatorių), įkrovimo dėklo ir akumuliatoriaus dėžutės veikimui taip pat suteikiame dviejų metų garantiją (nepratęsiant garantijos laikotarpio, registracija nereikalinga) nuo pirkimo datos.**

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	166 mm
Svoris	210 g
Apšvietimo plotas	40 - 210 m
Švietimo trukmė, 2 lygis	5 h
Rapid Focus	taip

keičiamos baterijos	taip
Akumulatoriaus įtampa	3,7 V
Advanced Focus System (AFS)	taip
Smart Light Technology (SLT)	taip
Švietimo trukmė	2 - 40 h
Šviesos srautas	20 - 1000 lm
Komplekte krepšys su diržu	taip
Akumuliatorių kiekis	1
CRI vertė	65
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Šviesos srautas, 2 lygis	1000 lm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
IP apsaugos klasė	IP 54
Tarptautinis dydis	18650
Akumulatoriaus talpa	2,5 Ah
Serija	C serija
Korpuso spalva	BLACK
Šviesos spalva	šaltai balta
Gamintojo pavadinimas	C7R
Šviesos srautas, 3 lygis	250 lm
Galvos Ø	37 mm
Švietimo trukmė, 3 lygis	2 h
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

Tinkami produktai

No Shop URL available for: 081447 C7R