



## LED kišeninis prožektorius C serija, Tipas: C3R



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081447 C3R
GTIN	4058205038409
Produktų klasė	04B

### Aprašymas

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Įsu 1x ličio jonų baterija 10440 3,7 V, 1x įkrovimo stotele, 1x riešo dirželiu.

#### Pastaba:

**2+5 metų garantija registruojantis svetainėje [www.ledlenser.com](http://www.ledlenser.com).**

Savo gaminiams suteikiame gamintojo garantiją, išskyrus atvejus, kai toliau nurodyta kitaip

- **septynių metų, jei produktas užregistruotas internetu per 12 savaičių nuo pirkimo datos**
- **dviejų metų, jei registracija internetu nevykdoma arba nevykdoma laiku; tinkamam įkraunamų baterijų (akumuliatorių), įkrovimo dėklo ir akumulatoriaus dėžutės veikimui taip pat suteikiame dviejų metų garantiją (nepratęsiant garantijos laikotarpio, registracija nereikalinga) nuo pirkimo datos.**

### Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	1
Šviesos srautas, 2 lygis	140 lm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Galvos Ø	20 mm
Akumulatoriaus talpa	0,32 Ah
Korpuso spalva	BLACK

Rapid Focus	taip
Tarptautinis dydis	10440
Akumulatoriaus įtampa	3,7 V
Bendras ilgis	102 mm
Šviesos spalva	šaltai balta
Gamintojo pavadinimas	C3R
Švietimo trukmė, 2 lygis	2 h
IP apsaugos klasė	IP 54
Švietimo trukmė	2 - 6 h
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Serija	C serija
keičiamos baterijos	taip
Komplekte krepšys su diržu	ne
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Apšvietimo plotas	40 - 100 m
Svoris	42 g
Advanced Focus System (AFS)	taip
CRI vertė	65
Šviesos srautas	20 - 140 lm
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

### Tinkami produktai

No Shop URL available for: 081447 C3R