


KOMET® rupiojo apdirbimo peilis Forma g, Tipas: B03

Užsakymo data

Užsakymo numeris	240074 B03
GTIN	4047109016491
Produktų klasė	24H

Aprašymas
Modelis:

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergalėti.

Dydžiai su papildoma raide **L = prailgintas kotas.**

Įrankio medžiaga:

HSS/Co10 – sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.

Ašmenys: HSS Co 10

Ištekinimo gylis: 26 mm

kiaurymėms, kurių Ø nuo: 7 mm

Bendras ilgis: 65 mm

Koto Ø: 8 mm

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo	7 mm
Bendras ilgis	65 mm
Ištekinimo gylis	26 mm
Tipas	B03
Koto Ø	8 mm
Ašmenys	HSS Co 10
Produkto rūšis	Tekinimas

