

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260006 20/12
GTIN	4045197651662
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Galvutės ilgis L_1	20 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminė plokštelė	269005 6
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 2020K12
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20

269028 20

Atraminė plokštelė Tipas 6

269005 6

Varžtas atraminei plokštei Tipas 5

269013 5

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500