

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260006 25/12
GTIN	4045197651679
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 2525M12
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminė plokštelė	269005 6
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Koto dydis	25 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 5	269013 5
Atraminė plokštelė Tipas 6	269005 6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20	269028 20
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500