

 KOMET**KOMET® vidinio sriegio peilis, dešininis sriegis Forma 60° (metrinis), Tipas: B01****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	240084 B01
GTIN	4047109016859
Produktų klasė	24H

Aprašymas**Modelis:**

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergalėti.

Dydžiai su papildoma raide **L = prailgintas kotas.**

Įrankio medžiaga:

HSS/Co10 – sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	60 mm
Tipas	B01
kiaurymėms, kurių Ø nuo	3 mm
Ištekimo gylis	16 mm
kai žingsnis iki	1 mm
Koto Ø	8 mm
Ašmenys	HSS Co 10
Produkto rūšis	Tekinimas

