

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 10/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260006 10/06
GTIN	4045197651600
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	10 mm
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 1010E06
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	10 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Bendras ilgis L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22