



**Skaitmeninis svirtinis indikatorius Matavimo antgalio ilgis 41,24 mm,  
Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 2,2/45mm**



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 436506 2,2/45 |
| GTIN             | 4059192074081 |
| Produktų klasė   | 43A           |

## Aprašymas

### Modelis:

Skaitmeninis svirtinis indikatorius su skaitmeniniais ir analoginiais rodmenimis ir **1/1000 padalos verte**.

**Matavimo režimai:** standartinis / MIN / MAX / MAX-MIN. Galima įvesti korekcijos koeficientą.

### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, užspaudžiamu jungiamuoju antgaliu Ø 8 mm, matavimo liestuko raktu, HM matavimo liestuku Ø 2 mm.

### Priedai pasirinktinai:

Duomenų laidas Nr. 498951. Atsarginius liestukus žr. Nr. 436210 / 436240.

## Techninis aprašymas

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Padalos vertė             | 0,001 mm        |
| Nuokrypio amplitudė $f_e$ | 10 $\mu$ m      |
| Matavimo jėga             | 0,06 N          |
| Pakreipimo ribos          | 2×110 laipsniai |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Jungiamojo antgalio Ø h6         | 8 mm                   |
| Matavimo verčių variacijos $f_u$ | 5 µm                   |
| Norma                            | Gamykliniai standartai |
| Padalos vertė, pasirenkama       | mm / coliai            |
| Sąsaja                           | USB sąsaja             |
| Sąsaja                           | Digimatic sąsaja       |
| Matavimo prietaisai              | skaitmeninis           |
| Kalibravimas                     | C5                     |
| Produkto rūšis                   | Svirtinis indikatorius |