



**Skaitmeninis svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm,
Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,9/45mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	436501 0,9/45
GTIN	4059192074074
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis svirtinis indikatorius su skaitmeniniais ir analoginiais rodmenimis ir **1/1000 padalos verte**.

Matavimo režimai: standartinis / MIN / MAX / MAX-MIN. Galima įvesti korekcijos koeficientą.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, užspaudžiamu jungiamuoju antgaliu Ø 8 mm, matavimo liestuko raktu, HM matavimo liestuku Ø 2 mm.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų laidas Nr. 498951. Atsarginius liestukus žr. Nr. 436210 / 436240.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo verčių variacijos f_u	3 μ m
Matavimo jėga	0,15 N
Pakreipimo ribos	2×110 laipsniai

Nuokrypio amplitudė f_e	5 μm
Jungiamojo antgalio $\varnothing$ h6	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/436501-0,9/45>