



Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos) Inox, Sriegis: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080754 M10
GTIN	4069515014328
Produktų klasė	BAW

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos), skirtas naudoti nerūdijančio plieno medžiagose. Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Ypač tinka nerūdijančiajam plienui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas sūkių skaičius	2100 min ⁻¹
Kiaurymės Ø	9,3 mm
rekomenduojama galia	1,7 kW

Duomenų lapai

Koto Ø	10 mm
medžiagos storis	0,7 - 1 mm
sriegiams M	M10
Produkto rūšis	Terminis grąžtas