



Darbinė platforma XL Step, pasiekama iš abiejų pusių, Pakopų skaičius su platforma: 2X4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966151 2X4
GTIN	4003866414116
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, sulankstoma darbo platforma, prieinama iš abiejų pusių, su didele platforma ir dilimui atspariais anoduotais stulpeliais. Ypač gilios pakopos (92 mm), kad būtų patogiu ir saugu stovėti. Optimalus stabilumas pasiekiamas dėl abipusės, tvirtos jungties su slėgio sustiprinimu. Didelio ploto kopėčios, pagamintos iš 2 komponentų plastiko, taip pat tinka dirbti ant grotelių.

Standartas:

DIN EN 14183.

Techninis aprašymas

Platformos aukštis be turėklų	0,99 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Darbinis aukštis apie	2,99 m
Svoris	9,3 kg
Turėklai	ne

reguliuojamo aukščio	ne
Laiptelis	pakopa
su turėklais ant platformos	ne
Medžiaga	Anoduotas aliuminis
Platformos gylis	300 mm
apatinis išorinis plotis	0,96 m
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Juostelė ties keliais	ne
Platformos plotis	600 mm
Pakopų skaičius su platforma	2×4
Ratukai	ne
Skersinio/pakopos gylis	92 mm
Produkto rūšis	Darbinė pakyla