



Teleskopinės platforminės kopėčios „Masterflex Plus S, Pakopų skaičius su platforma: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966284 5
GTIN	4003866411566
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Teleskopinės platforminės kopėčios su turėklais ir automatinėmis durelėmis. Paprastas aukščio reguliavimas su vienos rankos rankena. Su pasukamomis atramomis, kurias galima valdyti viena ranka. 2 ratukais lengvai perstumiamos, net ir išskleistos. Plati atrama dėl 60 mm gylio pakopų. Platforma pagaminta iš klijuotos faneros plokštės. Ratukai Ø 200 mm. Su plastikiniu loveliu.

Standartas:

EN 131-7.

Techninis aprašymas

su ratukais	taip
Platformos plotis	400 mm
Svoris	29,5 kg
reguliuojamo aukščio	taip
Prieinamumas	vienpus.

Norma	EN 131-7
Platformos gylis	550 mm
Platformos aukštis be turėklų kas	0,78 / 1,03 / 1,28 m
Darbinis aukštis apie maks.	3,28 m
Pagrindo gylis, (atrampa atlenkta)	1,8 m
Aukštis įskaitant turėklus maks.	2,31 m
Pagrindo plotis, (atrampa atlenkta)	2,1 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios