



Atsuktuvų varžtams su įpjova su 3K-SwissGrip Evo rankena, Pjovimo briaunos plotis b: 5,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	660042 5,5
GTIN	7610733296750
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Viršūnė juoda. Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.

SwissGrip Evo rankena leidžia lengvai perduoti reikiamą sukimo momentą net ir šlapiomis ar alyvuotomis rankomis. Darbas be nuovargio dėl modifikuotos apvalios formos. Aukštųjų technologijų 3K medžiagiškumas pagerina cheminį ir mechaninį atsparumą. Rankenos su spalviniu kodu „Rainbow“, kad būtų lengva rasti tinkamo dydžio varomąją kiaurymę

Privalumai:

- **Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.**
- **Jokio išstūmimo efekto.**
- **Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.**
- **Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.**
- **Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.**

Techninis aprašymas

Ašmenų / briaunos storis a	0,8 mm
visas ilgis	220 mm
Geležtės ilgis	120 mm

Geležtės viršūnė	juoda
Geležtės apibūdinimas	3
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Koto modelis	apvali
Smūginis dangtelis	ne
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Rankenos medžiaga	Elastomeras
Paviršius	nikeliuotas ir chromuotas
Produkto rūšis	Atsuktuvai