

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260006 20/09
GTIN	4045197651631
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	20 mm
Galvutės ilgis $L_1$	17 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Atraminė plokštelė	269005 1
Darbinės dalies ilgis $L_4$	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 2020K09
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Plokštelės dydis	9 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

### Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Atraminė plokštelė Tipas 1

269005 1

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500