

**CNMG 120412, Rūšis: CA510**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250372 CA510
GTIN	4960664696963
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Drožlialaužis	PH
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui