

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	25 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Plokštelės dydis	9 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Atraminė plokštelė	269005 1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 2525M09
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	19 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Atraminė plokštelė Tipas 1	269005 1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500