

**CNMG 190608, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250382 CA510 |
| GTIN | 4960664697229 |
| Produktų klasė | 25E |

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pastūma f | 0,28 - 0,88 mm/aps, |
| Pjūvio gylis a_p | 1 - 10 mm |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 80 - 450 m/min |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Drožlialaužis | PH |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kietlydinys | CA510 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 190608 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui