


**KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5×D, Ø DC m7: 21mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236604 21
GTIN	4047109181779
Produktų klasė	24P

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Kiaurymės tolerancija:** D – 0,1 / + 0,35

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

**Rekomendacija:**
**Pragrežiant** pastūmą reikia sumažinti 70 %.

**Pastaba:**

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{maks.} = 0,25$  mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	105 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 07T208 20-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	21

Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	137 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP2	239652 6IP2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP