



## KOMET® UniTurn® kopijavimo peilis ištekinimui, dešininis, L<sub>2</sub> = 10 mm, Ø D<sub>min</sub>: 4mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 240110 4      |
| GTIN             | 4047109071087 |
| Produktų klasė   | 24S           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

### Techninis aprašymas

|   |                        |
|---|------------------------|
| a   | 3,7 mm                 |
| kiaurymėms, kurių Ø nuo D <sub>min</sub>      | 4 mm                   |
| Koto Ø d                                      | 4 mm                   |
| Tinkamas laikiklis Nr. 240100                 | 12/4; 16/4             |
| maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>   | 0,8 mm                 |
| Spindulys R                                   | 0,1 mm                 |
| f   | 1,75 mm                |
| maksimalus pjovimo gylis a <sub>p.maks.</sub> | 0,3 mm                 |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>     | 0,02 mm/aps,           |
| Darbinės dalies ilgis                         | 10 mm                  |
| Produkto pavadinimo požymis                   | L <sub>2</sub> = 10 mm |
| Produkto rūšis                                | Tekinimas              |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | tinka         | 180 m/min      | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | tinka         | 180 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                     | tinka         | 160 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 100 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 90 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 80 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 70 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 70 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 50 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 50 m/min       | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | tinka         | 30 m/min       | S         |
| Ketus (G)                       | tinka         | 55 m/min       | K         |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| sausasis                        | ribotai tinka |                |           |

## Priedai

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 12/4 mm

240100 12/4

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 16/4 mm

240100 16/4